

MD144LED Nagyítós asztali lámpa LED világítással használati útmutatója

Az MD144LED asztali lámpa összecusukható, állítható karral rendelkezik, így bármilyen szögben elhelyezhető. Masszív és nehéz talpának segítségével asztallapra, polcra állítható. A 3x nagyítólcncse tökéletes pl. kozmetikai alkalmazásokhoz. A kerek LED panel erős és jól szórt fénysugarat biztosít, így a munkára koncentrálhat. A lámpa 3 állítható fehér fényszínnel rendelkezik (meleg, semleges és hideg). További előnye, hogy a fényerő 10 szintre állítható. A tápkábelen beépített távirányító található a kényelmes használatához.

Műszaki adatok:

- Anyag: alumínium + PP műanyag
- Tápellátás: USB 5V DC
- Teljesítmény: 12W
- Fényforrás: LED-ek
- Fényszín: 3000-6000K
- Fényszín beállítása: meleg / semleges / hideg fehér
- Fényintenzitás beállítása: 10 szint (0-100%)
- Állítható kar
- Nagyító (x3)
- Maximális lámpamagasság: 65 cm (kinyitva)
- Kar hossza: 26 cm / 26 cm
- Átmérő (LED panel): 16 cm
- Átmérő (talp): 15 cm
- Tápkábel hossza: 1 m
- Szín: fekete

Működés:

- Rögzítse a tartószárat a talprészhez a talpon található csavar segítségével.
- A száron található csavarokkal tudja megfelelően pozicionálni a világítási szöveget.
- Csatlakoztassa a lámpa tápkábelét számítógép / külső akkumulátor / tápegység USB Type-A portjához.
- A lámpát az USB kábelen található gombokkal vezérelheti.
- Kapcsolja be a lámpát a távirányító piros I/O gombjának megnyomásával.
- Válasszon ki egy fehér árnyalatot (hideg, meleg vagy fehér) a KÉT NYÍL gomb megnyomásával.
- A LED fényerejének növeléséhez nyomja meg ismételt a PLUSZ + gombot.
- A LED fényerejének csökkentéséhez nyomja meg ismételt a MÍNUSZ gombot.
- A lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét a távirányító I/O gombját.
- Nézzon át a lámpa tetején található nagyítón a nagyítási opció használatához.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- A készüléket nedvességtől védve, száraz, pormentes helyen tárolja.
- Tisztítsa meg a készüléket száraz, puha ruhával.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
- Soha ne nyissa ki a készülék burkolatát. Ez érvényteleníti a garanciát és károsodást okozhat.
- Ne irányítsa a LED fényforrást közvetlenül a szemébe.
- Ne hajlítsa meg a kábelt/kart éles szögben a károsodás elkerülése érdekében.
- Gyermkektől elzárva tartandó. A kis alkatrészek fulladást okozhatnak.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

