

MD125USB Összecsukható LED-es asztali lámpa használati útmutatója

A termék jellemzői:

- Elegáns, univerzális megjelenés – minden szoba stílusához tökéletesen illeszkedik.
- Az állítható gémkar lehetővé teszi a fényszög igény szerinti beállítását.
- Tökéletes otthoni és irodai használatra.
- A használt LED diódák erős fényt biztosítanak különböző színhőmérsékleten.
- A kényelmes érintő kezelőpanel lehetővé teszi a fényszín (5 fokozat) és a fényerő (3 fokozat) beállítását.
- A készlet tartalmaz egy USB-C kábelt a készülék táplálásához.

MEGJEGYZÉS: A lámpának nincs beépített akkumulátora! Ahhoz, hogy működjön, a csomagban található USB kábellet áramforráshoz kell csatlakoztatni!

Specifikáció:

- Anyaga: ABS műanyag + alumínium
- Tápellátás: 5V USB kábel
- További USB port a telefon töltéséhez!
- Bemeneti feszültség: 5V / 2,5A
- Teljesítmény: 5W
- Fényforrás: 50x SMD LED
- Sugárszög: 120°
- Fényerő beállítása (3 fokozat - 20 / 60 / 100%)
- Fehér szín beállítása (hideg / semleges / meleg)
- Kényelmes érintőgombos kezelőpanel
- Állítható a lámpafej és a kar dőlésszöge
- Az alap méretei: 18 cm x 11 cm
- LED panel hossza: 16 cm
- Teljes magasság: 38 cm
- USB-kábel mellékelve

2. Szolgáltatás

- Csatlakoztassa az USB-kábelt egy külső áramforráshoz (töltő / power bank).
- Nyomja meg az I/O gombot a bázison a világítás bekapcsolásához.
- Az I/O gomb minden további megnyomása a LED-ek fényerejét 20/60/100%-kal módosítja. Az I/O gomb utolsó megnyomása kikapcsolja a lámpát.
- Nyomja meg az M gombot a lámpa talpán a fény színének megváltoztatásához (5 állítható fényszín, üzemmód). Az M gomb minden további megnyomása megváltoztatja a lámpa színét.

3. Megjegyzések és óvintézkedések

- Tárolja a készüléket nedvességtől távol, száraz és szennyeződéstől mentes helyen.
- A készüléket egy száraz, puha ruhával tisztítsa.
- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. Ez érvényteleníti a garanciát és károsodást okozhat.
- Ne irányítsa a LED-fényforrást közvetlenül a szeme felé.
- Gyermekek elől elzárva tartandó. A kis részek fulladást okozhatnak.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

