

M9220 Nagyítós asztali lámpa LED világítással használati útmutatója

Az M9220 asztali lámpa összecusukható, állítható karral rendelkezik, így bármilyen szögben elhelyezhető. Masszív és nehéz talpának segítségével asztallapra, polcra állítható, vagy szorító bilincsel rögzíthető. A 10x nagyítólenyce tökéletes pl. kozmetikai alkalmazásokhoz, elektronikai műszerésznek, barkácsoláshoz vagy olvasáshoz. A kerek LED panel erős és jól szórt fénysugarat biztosít, így a munkára koncentrálhat. A lámpa 5 állítható fehér fényszínnel rendelkezik (3000-6500K). További előnye, hogy a fényerő 10 szintre állítható. A vezérlőgombok a lámpafej tetején kaptak helyet, így munka közben, egyetlen kézzel, a tekintetét el nem véve állíthatja a fényt. A beépített hűtőrendszer (négy speciális nyílás) pedig gondoskodik róla, hogy a LED-ek ne melegedjenek túl, így garantálva a hosszú órák élettartamot.

Műszaki adatok:

- Tápellátás: USB (5V 2A adapter javasolt – nem tartozék)
- Lencse: 110 mm átmérőjű valódi üveg
- Anyaga: Porszórt fém és tartós ABS
- LED-ek száma: 84 db

Működés:

- Rögzítse a tartószárat a talprészhez a talpon található csavar vagy a szorítóbilincshöz az azon található csavar segítségével.
- A száron található csavarokkal tudja megfelelően pozicionálni a világítási szöveget.
- Csatlakoztassa a lámpa tápkábelét számítógép / külső akkumulátor / 5V 2A tápegység USB Type-A portjához.
- A lámpát a lámpafejen található gombokkal vezérelheti.
- Kapcsolja be a lámpát a piros I/O gombjának megnyomásával.
- Válasszon ki egy fehér árnyalatot (hideg, meleg vagy fehér) az „M” gomb megnyomásával.
- A LED fényerejének növeléséhez nyomja meg ismételten a PLUSZ + gombot.
- A LED fényerejének csökkentéséhez nyomja meg ismételten a MÍNUSZ gombot.
- A lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét az I/O gombot.
- Nézzon át a lámpa tetején található nagyítón a nagyítási opció használatához.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- A készüléket nedvességtől védve, száraz, pormentes helyen tárolja.
- A készüléket száraz, puha ruhával tisztítsa.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
- Soha ne nyissa ki a készülék burkolatát. Ez érvényteleníti a garanciát és károsodást okozhat.
- Ne irányítsa a LED fényforrást közvetlenül a szemébe.
- Ne hajlítsa meg a kábelt/kart éles szögben a károsodás elkerülése érdekében.
- Gyermkektől elzárva tartandó. A kis alkatrészek fulladást okozhatnak.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

